

Productinformatieblad

Specificaties



iTLc - Impulsschakelaar + Centrale bediening - 1P - 1NO In=16A Uc=230-240V AC

A9C33811

EAN Code: 3606480092077

Prijs: 78,85 EUR

Hoofd

Productreeks	Acti9
Product Name	Acti9 iTL
Product Or Component Type	Impulsrelais
Device Short Name	iTLc
Device Application	Gecentraliseerde controle
Zuilen	1P
Samenstelling Poolcontact	1 NO
In Toegekende Stroomsterkte	16 A
Network Type	AC
Spanning Stuurkring	230...240 V AC 50/60 Hz

Complementair

Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V AC 50/60 Hz
Control Type	Spoelafsluiting Afstands- en handbediening
Type Controlesignaal	Impuls
Schakelfrequentie	100 schakeloperaties/dag 5 schakelingen/minuut
Impulsduur	50 ms...1 s
Type Afstandsbediening	Drukknop
Local Signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting Mode	Vast
Mounting Support	DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	2
Height	84 mm
Width	18 mm
Depth	60 mm
Electrical Durability	AC-21: 200000 cycles AC-22: 100000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aansluitingen - Aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm² stijf met Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel met kopring Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² stijf Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² stijf met Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² flexibel met kopring
Wire Stripping Length	11 mm
Tightening Torque	1 N.m
Bereik Compatibiliteit	Acti 9 iATL4 Acti 9 iATLs Acti 9 iATLz Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c Acti 9 iATL24

Omgeving

Standards	EN 669-2-2 EN 669-1
Product Certifications	GOST CCC
Quality Labels	VDE NF KEMA CEBEC IMQ
Geluidsniveau	60 dB
Ip Beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (bij openen) IP40 conform aan IEC 60529 (in behuizing)
Pollution Degree	3
Tropicalisation	2
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-20...50 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	1,7 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	114 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,411 kg
Unit Type Of Package 3	S03

Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	17,733 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

✓ Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist