



Reflex iC60N - Installatieautomaat
3P - 10A - C-Karakteristiek - TI24-
Interface

A9C62310

EAN Code: 3606480455636

Prijs: 280,90 EUR

Hoofd

Device Application	Distributie Controle
Range	Acti9
Product Name	Reflex iC60
Device Short Name	Reflex iC60N
Product Or Component Type	Geïntegreerde regelstroomonderbreker
Poles Description	3P
Number Of Protected Poles	3
Network Type	AC
Trip Unit Technology	Thermisch-magnetisch
Curve Code	C

Complementair

In Toegekende Stroomsterkte	10 A
Network Frequency	50/60 Hz
Breaking Capacity Code	N
Breaking Capacity	20 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Ui Toegekende Isolatiespanning	500 V AC
Contact Position Indicator	Ja
Control Type	Afstandsbediening door houdbevel Omschakelen AAN/UIT-toets Afstandsbediening door puls
Type Controlesignaal	Onderhouden zeer lage spanning Impuls Onderhouden
Local Signalling	Rode LED: fout Knipperende LED: apparaat geactiveerd Knipperende LED: apparaat gereed Groene LED: apparaat AAN Knipperende LED: apparaat oververhit
Spanning Stuurkring	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
Us Nominale Voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Mounting Mode	Vast
Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	11
Height	84 mm
Width	99 mm
Depth	77 mm
Colour	Wit
Mechanical Durability	50000 cycles
Electrical Durability	AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
Voorziening Voor Vergrendeling Met Hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Locking Options Description	Hangslot in uit-stand
Earth-Leakage Protection	Apart blok
Compatibiliteit Product	Met PLC

Omgeving

Ip Beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Pollution Degree	3
Tropicalisation	2
Relative Humidity	93 % bij 40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	11,3 cm
Package 1 Length	16,7 cm
Package 1 Weight	686,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,055 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

 Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur