

Productinformatieblad

Specificaties



RCA - Afstandsbediening voor IC60 1P/2P - 230V/50Hz

A9C70112

EAN Code: 3606480097942

Prijs: 217,10 EUR

Hoofd

Productreeks	Acti9
Product Or Component Type	Hulpelement voor afstandsbediening
Device Short Name	RCA iC60
Samenstelling Signaleringscontacten	1 OF spanningsvrije contacten
Spanning Op Signalisatiecircuit	Spanningsvrij contact 24...230 V 0,01...1 A AC

Complementair

Besturingstype	Afstandsbediening impuls en onderhouden 230 V AC 50/60 Hz
Ingangsstroom	5 mA impuls 5 mA onderhouden
Impulsduur	>= 200 ms stuurkring
Responstijd	< 500 ms
Us Nominale Voedingsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Stroomverbruik In W	1 W
[Ui] Rated Insulation Voltage	400 V
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV
Instellingswaarde	Modus A: herinschakeling toegestaan na uitschakeling Modus B: herinschakeling geblokkeerd na uitschakeling Auto: afstandsbediening toegestaan Uit: afstandsbediening geblokkeerd
Lokale Signalering	Knipperend groen LED: klaar voor bedrijf Knipperend oranje LED: niet operationeel
Mounting Mode	Vast
Mounting Support	DIN-rail
Comb Busbar And Distribution Block Compatibility	NEE
Aantal Modules Van 9 Mm	7
Height	93 mm
Width	63 mm
Depth	75,5 mm
Net Weight	400 g
Colour	Wit
Elektrische Duurzaamheid	10000 cycles
Mechanical Durability	10000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Voorziening Voor Vergrendeling Met Hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Wire Stripping Length	Voeding: 10 mm for onderzijde connection Invoer: 10 mm for onderzijde connection Uitvoer: 8 mm for bovenzijde connection
Tightening Torque	Voeding: 1 N.m Invoer: 1 N.m Hulpoutput: 0,7 N.m
Bereik Compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 iMDU spanningsadapter
Compatibiliteit Product	1P + N iC60 2P iC60 1P iC60 1P iC65 2P iC65 iMDU

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Pollution Degree	3 conform aan IEC 60947
Overvoltage Category	II
Tropicalisation	2
Relatieve Vochtigheid	93 % bij 40 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	16,200 cm
Package 1 Weight	496,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,200 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

✓ Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur