

Productinformatieblad

Specificaties



iRTC - Tijdrelais - Vertraagde uitschakeling belasting - Uc=24V DC/24-240V AC

A9E16067

EAN Code: 3606480377433

Prijs: 154,30 EUR

Hoofd

Relaistoepassing	Vertragsrelais
Type Tijdsvertraging	Vertraagt het uitschakelen van een belasting na het openen van het contact
Range	Acti9
Product Name	IRT
Device Short Name	iRTC
Samenstelling Signaleringscontacten	1 C/O

Complementair

le Toegekende Bedrijfstroom	8 A bij 250 V AC 8 A bij 250 V DC 0,01 A bij 5 V DC
Impulsduur	> 100 ms
Lokale Signalering	LED, Flitsend voor tijdvertraging
Type Instelling	Draaiknop: configuratie tijdvertraging
Tijdvertraging Bereik	0.1...360000 s
Nauwkeurigheidfout	+/-10%
Herhalingsnauwkeurigheid	+/-0.5%
Spanning Stuurkring	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Us Nominale Voedingsspanning	24...240 V AC bij 50/60 Hz 24 V DC
Mounting Mode	Vast
Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	2
Height	93 mm
Width	18 mm
Depth	72 mm
Net Weight	0,065 kg
Colour	Wit
Mechanische Duurzaamheid	5000000 cycles
Electrical Durability	AC-1: 100000 cycles
Gedraging Onderspanning	100 ms

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersoepassing

Connections - Terminals	Tunnelaansluitklemmen voor 2 kabel(s) 1,5 mm² flexibel met kabeluiteinde
	Tunnelaansluitklemmen voor 2 kabel(s) 1,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
	Tunnelaansluitklemmen voor 2 kabel(s) 2,5 mm² stijf met kabeluiteinde
	Tunnelaansluitklemmen voor 2 kabel(s) 2,5 mm² stijf zonder kabeluiteinde

Omgeving

Ip Beschermingsgraad	IP20
Immuniteit Voor Micro-Onderbrekingen	20 ms
Ambient Air Temperature For Operation	-5...55 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10,2 cm
Package 1 Weight	79 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,621 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur