



iDPNa - Installatieautomaat 1P+N -
In=10A - B-Karakteristiek

A9N21536

! Niet meer leverbaar sinds: 14 okt 2021

! End-of-service op: 1 dec 2023

! Niet meer leverbaar

EAN Code: 3606480382192

Hoofd

Range Of Product	Clario
Range	Clario
Product Name	IDPN
Product Or Component Type	Miniatuur vermogensschakelaar
Device Short Name	iDPN
Device Application	Distributie
Poles Description	1P + N
Number Of Protected Poles	1
Neutral Position	Links
[In] Rated Current	10 A
Network Type	AC
Trip Unit Technology	Thermisch-magnetisch
Curve Code	B
Breaking Capacity	4500 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
Suitability For Isolation	Ja

Complementair

Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	230 V AC 50/60 Hz tussen fase en nul
Magnetic Tripping Limit	3...5 x In
[Ics] Rated Service Breaking Capacity	4500 A 100 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
Limitation Class	3 conform aan EN/IEC 60898-1
[Ui] Rated Insulation Voltage	400 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV conform aan IEC 60947-2
Contact Position Indicator	Ja
Control Type	Omschakelen
Local Signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting Mode	Clip-on
Mounting Support	DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	2

Height	81 mm
Width	18 mm
Depth	78 mm
Net Weight	115 g
Colour	Wit
Mechanical Durability	20000 cycles
Electrical Durability	20000 cycles
Locking Options Description	Vergrendelingsapparaat
Connections - Terminals	Tunnelaansluitklemmen stroomafwaarts0,33...10 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen stroomafwaarts0,75...16 mm² stijf Tunnelaansluitklemmen stroomopwaarts0,33...10 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen stroomopwaarts0,75...16 mm² stijf
Wire Stripping Length	13 mm
Tightening Torque	2 N.m
Earth-Leakage Protection	Apart blok

Omgeving

Standards	EN/IEC 60898-1
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Pollution Degree	3 conform aan IEC 60947-1
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Operating Altitude	2000 m
Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	113 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)



Halogeenvrij Product

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet aan vrijstellingen

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.