

Productinformatieblad

Specificaties



iSW - Lastscheider 4P - In=20A - Ue=415V AC

A9S60420

EAN Code: 3606480088704

Prijs: 39,40 EUR

Hoofd

Range	Acti9
Product Name	Acti 9 iSW
Product Or Component Type	Lastscheider
Device Short Name	iSW
Device Application	Controle
Poles Description	4P
Utilisation Category	AC-22A
Suitability For Isolation	Ja

Complementair

Ie Toegekende Bedrijfstroom	20 A bij 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Control Type	Omschakelen
Local Signalling	AAN/UIT indicatie
Contact Position Indicator	Ja
Mounting Mode	Vast
Mounting Support	DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	4
Height	77 mm
Width	36 mm
Depth	70 mm
Colour	Wit
Mechanical Durability	300000 cycles
Electrical Durability	30000 cycles
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen - 10 mm² - stijf Tunnelaansluitklemmen - 10 mm² - flexibel Tunnelaansluitklemmen - 10 mm² - flexibel met kopring
Wire Stripping Length	9 mm
Tightening Torque	1,2 N.m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Standards	EN/IEC 60669-2-4
Ip Beschermingsgraad	IP4
Pollution Degree	2
Tropicalisation	2
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-20...50 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	7,9 cm
Package 1 Weight	131 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	8,1 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	23 cm
Package 2 Weight	834 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,495 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur