



Advantys Telefast ABE7 - Passieve aansluitbasis - 16 I/O - Micro/Premium kabel 3m

ABE7H20E300

! Niet meer leverbaar

! Niet meer leverbaar sinds: 30 dec 2016

! End-of-service op: 30 mrt 2022

EAN Code: 3389110250893

Hoofd

Range Of Product	Modicon ABE7
Product Or Component Type	Passieve discrete I/O subbasis
Type Subbasis	Subbasis met lage kosten
Us Nominale Voedingsspanning	19...30 V conform aan IEC 61131-2
Aantal Kanalen	16
Aantal Aansluitpunten Per Kanaal	1
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Schroefklemmen, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm ² (AWG 28...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm ² (AWG 26...AWG 12) vast Schroefklemmen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm ² (AWG 26...AWG 14) flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm ² (AWG 28...AWG 20) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) vast

Complementair

Kabel Voedingsspanning	DC
Aantal Horizontale Rijen	2
Compatibiliteit Product	Modicon TSX Micro PLC Modicon Premium PLC
Status Led	1 led per kanaal (groen) status kanaal 1 LED (groen) stroom AAN
Kortsluitbeveiliging	2 A interne zekering, 5 x 20 mm, snel doorbranden (PLC einde)
Bevestigingsmethode	Met clips (35 mm symmetrische DIN-rail) Met schroeven (massieve plaat metbevestigingskit)
Maximale Netstroom	1,8 A
Stroom Per Kanaal	0,5 A
Maximale Stroom Per Uitgang Gemeenschappelijk	1,8 A
Spanningsval Zekering Voeding	0,3 V
Ui Toegekende Isolatiespanning	2000 V aansluitklemmen/montagerails
Installatiecategorie	II conform aan IEC 60664-1
Aanspanmoment	0,6 N.m met vlak Ø 3,5 mm schroevendraaier
Net Weight	0,48 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Product Certifications	DNV UL CSA GL
Ip Beschermingsgraad	IP2x conform aan IEC 60529
Weerstand Tegen Gloeidraad	750 °C, uitschakeltijd <30 s conform aan IEC 60695-2-11
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Trilling Bestendigheid	2 gn (f= 10...150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Weerstand Tegen Elektrostatische Ontlading	4 kV (contact) level 3 conform aan IEC 61000-4-2 8 kV (lucht) level 3 conform aan IEC 61000-4-2
Weerstand Tegen Uitgestraalde Velden	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) conform aan IEC 61000-4-3 level 3
Weerstand Tegen Snelle Piekspanningen	2 kV level 3 conform aan IEC 61000-4-4
Omgevingsluchttemperatuur Voor Werking	-5...60 °C conform aan IEC 61131-2
Omgevingsluchttemperatuur Voor Opslag	-40...80 °C conform aan IEC 61131-2
Pollution Degree	2 conform aan IEC 60664-1

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.