

Productinformatieblad

Specificaties



IH - Mechanische schakelklok - 7dagen - 1 Kanaal - Met gangreserve

CCT15367

EAN Code: 3606480179594

Prijs: 95,80 EUR

Hoofd

Productreeks	Acti9
Product Name	ACTI9 IH
Device Short Name	IH
Product Or Component Type	Mechanische tijdschakelaar
Aantal Kanalen	1
Beschikbarefunctie	Manuele tijdsomschakeling

Complementair

Device Application	Gebouw
Type Last	230 V AC halogeenlamp 1000 W 230 V AC gloeilamp 1100 W 230 V AC compacte fluorescentielamp 600 VA Parallel-genormaliseerde fluorescentiebuis 2 x elektronisch 40 W 12 µF Compacte fluorescerende lampelektronisch 25 W LED lamp < 2 W 20 W LED lamp > 2 W 180 W
Cyclusduur	7 dagen
Max Aantal Schakelingen	42 aan - 42 uit
Minimale Intervalduur	2 u
Type Instelling	Manuele tijdsomschakeling
Meetnauwkeurigheid	+/- 1 s/day 20 °C
Stroomverbruik In W	0,5 W
Maximale Schakelstroom	16 A - 250 V AC poorten = 1 4 A - 250 V AC poorten = 0,6
Ue Toegekende Bedrijfspanning	110...230 V AC bij 50...60 Hz
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Levensduur Batterij	6 yr
Back-Uptijd	150 u tijd en programma opslag 230 V AC 75 u tijd en programma opslag 110 V AC
Mounting Support	DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	6
Kleurtint	Wit (RAL 9003)
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Schroefloze aansluitklemmen
Capaciteit Klemaansluiting	2 x 0,5 & 2,5 mm²

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Width	54 mm
Height	90 mm
Depth	66 mm
Net Weight	0,2 kg
Standards	EN 60730-1

Omgeving

Ambient Air Temperature For Operation	-20...55 °C
Ip Beschermingsgraad	IP20 conform aan EN 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	214,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,191 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur