



Easy UPS 3S Cold Start Kit

E3SOPT004

Overzicht

Levertijd	Verzending in de regel binnen 6 weken
-----------	---------------------------------------

Fysiek

Height	2,4 cm
Width	2,1 cm
Depth	6,3 cm
Net Weight	0,1 kg
Mounting Mode	Niet rekmonteerbaar

Milieu

Ambient Air Temperature For Operation	0...40 °C
Relatieve Vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Operating Altitude	0...3333 Voet
Ambient Air Temperature For Storage	-15...40 °C
Relatieve Luchtvochtigheid Voor Opslag	0...95 % niet-condenserend
Opslaghoogte	0,00...15240,00 m

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,4 cm
Package 1 Width	6,3 cm
Package 1 Length	2,1 cm
Package 1 Weight	0,1 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.