

Productinformatieblad

Specificaties



Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS for external batteries

E3SUPS15K3I

Overzicht

Levertijd	Verzending in de regel binnen 6 weken
-----------	---------------------------------------

Hoofd

Hoofdingangsspanning	400 V 3 fases
Andere Ingangsspanning	380 V 415 V
Secundaire Spanning	230 V
Andere Uitgangsspanning	220 V 240 V
Nominaal Vermogen In W	15 kW
Nominaal Vermogen In Va	15 kVA
Meegeleverde Apparatuur	Stoffilter Installatiegids

Batterijen & Run-time

Efficiëntie	View Efficiency Graph
Batterijtype	Extern batterijsysteem
Maximale Kortsluitstroom	10 kA
Vorgeïnstalleerde Batterijen	0
Lege Batterij Slots	0

Fysiek

Colour	Wit (RAL 9003)
Height	53 cm
Width	25 cm
Depth	70 cm
Net Weight	36 kg
Usb-Compatibel	Yes

Input

Maximale Ingangsstroom	28 A
Input Totale Harmonische Vervorming	Minder dan 5% voor volle belasting
Ingangsarbeidsfactor Bij Volledige Belasting	0,99

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Netfrequentie	45...65 Hz
---------------	------------

Output

Maximaal Configureerbaar Vermogen In Va	15 kVA
Max. Configureerbaar Vermogen (Watt)	15 kW
Uitgangsfrequentie (Synchr Met Net)	50 Hz synchroniseren met lichtnet 60 Hz synchroniseren met lichtnet
Harmonische Vervorming	Minder dan 3%
Overbelastingsbedrijf	10 minuten op 125% en 60 seconden op 150%
Topologie	On-line dubbele conversie
Overspraak	3. 1

Overeenstemming

Product Certifications	CE EAC RCM
------------------------	------------------

Milieu

Ambient Air Temperature For Operation	0...40 °C
Relatieve Vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Operating Altitude	0...3281 Voet
Ambient Air Temperature For Storage	-15...40 °C
Relatieve Luchtvochtigheid Voor Opslag	0...95 % niet-condenserend
Opslaghoogte	0,00...15240,00 m
Geluidsniveau	60 dBA
On Line Thermische Dissipatie	516 W
Ip Beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	77,2 cm
Package 1 Width	85,7 cm
Package 1 Length	40 cm
Package 1 Weight	50 kg

contractuele waarborg

Garantie	1 jaar on-site reparatie of vervanging met geautoriseerde Start-UP
----------	--

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur