



Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet wide up to 12 strings

GVMMODBCW

Overzicht

Levertijd	Verzending meestal binnen 2 weken
-----------	-----------------------------------

Hoofd

Hoofdingangsspanning	480 V 3 fases
Batterijtype	VRLA
Voorziene Uitrusting	Installatiegids

Batterijen & Run-time

Plaatsing Van De Accu	Accukast
Lege Batterij Slots	12
Vorgeïnstalleerde Batterijen	0
Montage Apparaat	Ingesloten batterijkast
Batterij Voltage	480V

Fysiek

Colour	Wit
Height	197 cm
Width	70 cm
Depth	85,4 cm
Net Weight	210 kg

Input

Netfrequentie	40...70 Hz
---------------	------------

Overeenstemming

Standards	EN/IEC 62040-3 FCC part 15 class A OSHPD UL 1778
-----------	---

Milieu

Ambient Air Temperature For Operation	0...40 °C
Operating Altitude	0...3333 Voet
Relatieve Vochtigheid	0...95 %

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ambient Air Temperature For Storage	-15...40 °C
Opslaghoogte	0,00...14999,82 m
Relatieve Luchtvochtigheid Voor Opslag	0...95 %

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	215 cm
Package 1 Width	106 cm
Package 1 Length	99 cm
Package 1 Weight	252 kg

contractuele waarborg

Garantie	1 jaar on-site reparatie of vervanging met geautoriseerde Start-UP
----------	--

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Energie-efficiënt Take-back Transparantie

Resourceprestaties



Energieefficiënt Product



Take-Back Program Available

Well-being prestaties



Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet aan vrijstellingen

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)