

Productinformatieblad

Specificaties



Thorsman - Goliath - LED-werklamp - 30W - 2850 lm - IP54 - Kunststof

IMT33101

Niet meer leverbaar sinds: 30 aug 2021

Niet meer leverbaar

Prijs: 130,20 EUR

Hoofd

Range	Thorsman
Product Name	Thorsman 30 LED
Product Or Component Type	Werklicht
Lichtbron	80 x SMD LED 5630 30 W

Complementair

Installatietype	Binnen Buiten
[Ue] Rated Operational Voltage	100...240 V
Network Type	AC
Network Frequency	50/60 Hz
Plug Pole Configuratie	2P + E
Plug Standaard	Schuko/FR
Outlet Standard Deviation	Schuko Nordic
Aantal Stopcontacten	1
Lichtstroom	2850 lm
Levensduur Lamp	50000 h
Kleurweergave-Index	R _a =80
Bundelhoek	100 °
Isolatiemateriaal Draden	Neoprene
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) TPE (thermoplastisch elastomeer)
Elektrische Aansluiting	Voedingskabel H07RN-F3G1.5 2 m
Height	250 mm
Width	256 mm
Depth	109 mm
Net Weight	1,755 kg
Targeted Country	Nederland Finland Zweden Noorwegen

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Milieu-Eigenschappen	Stofdicht Spatwaterdicht
Ip-Beschermingsgraad	IP54
Ik-Beschermingsgraad	IK07
Quality Labels	CE
Ambient Air Temperature For Operation	-25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	31,5 cm
Package 1 Width	31,5 cm
Package 1 Length	31,5 cm
Package 1 Weight	2,03 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

- ✓

Reach Vrij Van Svhc
- ✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen
- ✓

Kwikvrij
- ✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist