

Productinformatieblad

Specificaties



Mureva Breedstraler - 30W 4000K - IP44 IR Bewegingssensor 230V

IMT47218

EAN Code: 3606489903183

Prijs: 63,55 EUR

Hoofd

Range	Mureva
Range Of Product	Mureva verlichting
Product Or Component Type	Schijnwerper
Device Application	Warenhuizen en parkeergarages Residentieel Media apparaatsteun Openbare zones Veilige verlichting Stadions en arena's

Complementair

Installatietype	Buiten
Totaal Systeemvermogen	30 W
Lichtbron	LED
Ue Toegekende Bedrijfspanning	230 V AC
Voeding Uitgangsstroom	0,9
Kleurweergave-Index	R _a =80
Lichtstroom	3000 lm
Levensduur Lamp	50000 h
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurtint	Zwart
Voorziene Uitrusting	Sensor
Elektrische Isolatieklasse	Klasse F
Bundelhoek	110 °
Vorm	Rechthoekig
Height	189,4 mm
Width	201,4 mm
Depth	26,5 mm
Net Weight	820 g

Omgeving

Milieu-Eigenschappen	Weersbestendig
Ip-Beschermingsgraad	IP44
Ik-Beschermingsgraad	IK04

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ambient Air Temperature For Operation	-30...45 °C
---------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	21,8 cm
Package 1 Width	21,8 cm
Package 1 Length	21,8 cm
Package 1 Weight	800 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	8,703 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	80
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	81,624 kg

contractuele waarborg

Garantie	3 years
----------	---------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Duurzame verpakking Transparantie RoHS/REACH

Resourceprestaties

 Sustainable Packaging

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur