



Canalis KBA - Recht element - 25A - 3m - 3L+N+PE - Wit - 5 Aftakkingen

KBA25ED4305W

EAN Code: 3606480498770

Prijs: 113,10 EUR

Hoofd

Range Of Product	Canalis
Device Short Name	KBA
Type Aanbod	Klassiek Controlesysteem
Product Or Component Type	Rechte lengte
Beschrijving Rail	Distributielengte
Device Application	Stopcontact distributie Verlichting
Ie Toegekende Bedrijfstroom	25 A bij 35 °C
[Ue] Rated Operational Voltage	230...400 V
Network Frequency	50/60 Hz
Polariteit Railkokersysteem	3L + N + PE
Aantal Kringen	1
Aantal Aftapuitlaten	5
Control Type	Communicerend
Protocol Communicatiepoort	DALI
Mounting Mode	Met klemmen

Complementair

[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V
Icw Nominale Kortstondige Weerstandstroom	0,44 kA
Ipk Nominale Piekstroom Weerstand	4,4 kA
Thermische Spanningslimiet	195 kA².s
Maximaal Uitgestraald Magnetisch Veld	2 pT
Thdi	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximale Spanningsval	<0,72 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,67 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,61 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,54 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
Standards	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Width	30 mm
Height	46 mm
Lengte	3 m
Colour	Wit (RAL 9003)
Net Weight	3,1 kg

Omgeving

Ip Beschermingsgraad	IP55 conform aan EN/IEC 60529
Ik-Beschermingsgraad	IK06 conform aan EN/IEC 62262
Omgevingsluchttemperatuur Voor Werking	0...35 °C (100% van In) 35...40 °C (96% van In) 40...45 °C (93% van In) 45...50 °C (89% van In) 50...55 °C (85% van In)

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	314 cm
Package 1 Weight	3 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,2 cm
Package 2 Width	10,6 cm
Package 2 Length	318 cm
Package 2 Weight	18 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	52,3 cm
Package 3 Width	64 cm
Package 3 Length	320 cm
Package 3 Weight	452 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

✓ Pvc-Vrij

✓ Halogeenvrij Product

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist