

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KS - Voedingunit - 400A - Montage: Links/Rechts

KSA400AB4

EAN Code: 3606480004469

Prijs: 1.041,00 EUR

Hoofd

Range Of Product	Canalis
Product Name	KS
Device Short Name	KSA
Compatibiliteit Product	Canalis KSA railkokersysteem 400 A
Type Aanbod	Klassiek Stijgleiding
Product Or Component Type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie Toegekende Bedrijfstroom	400 A
[Ue] Rated Operational Voltage	230...690 V
Aantal Kringen	1
Polariteit Railkokersysteem	3L + N + PE
Type Bescherming	Zonder beveiliging
Control Type	Zonder
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Voorziene Uitrusting	Eindkap
Montagezone	Rechts Links
Mounting Mode	Met schroeven
Mounting Support	Rail
Materiaal Lichaam	Metaal
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Kabelschoen voor 300 mm² stijf Kabelschoen voor 300 mm² flexibel
Width	501 mm
Depth	213,5 mm
Height	348 mm
Net Weight	11,2 kg
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ip Beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
Ik-Beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	25,500 cm
Package 1 Width	42,000 cm
Package 1 Length	44,000 cm
Package 1 Weight	11,750 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	91,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	84,000 cm
Package 2 Weight	77,500 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
✓	Halogeenvrij Product	

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist