

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys LE - Directstarter+scheider in behuizing - 18A - Spoel:230V 50/60Hz

LE4D18P7A05

! Niet meer leverbaar sinds: 10 apr 2020

! Niet meer leverbaar

Hoofd

Range	TeSys
Product Name	TeSys LE
Device Short Name	LE4D
Product Or Component Type	Geïsoleerde DOL-starter
Device Application	Norm
Materiaal	Polycarbonaat
Utilisation Category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Contactor Zekeringonderbreker
Motorvermogen Kw	10 kW bij 500 V AC 50/60 Hz 4 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 9 kW bij 415 V AC 50/60 Hz 9 kW bij 440 V AC 50/60 Hz 7,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] Control Circuit Voltage	230 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	18 A
Verbonden Zekeringsvermogen	20 A 10 x 38 mm aM
Besturingstype	Druknop reset blauw R

Complementair

Nummer Kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO25 bovenkant 2 kabelingang: ISO32 bovenkant 2 kabelingang: ISO40 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis 2 kabelingang: ISO25 basis 2 kabelingang: ISO32 basis 2 kabelingang: ISO40 basis
Width	186 mm
Height	330 mm
Depth	175,5 mm
Net Weight	2,2 kg

Omgeving

Ip Beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
Ik-Beschermingsgraad	IK07 conform aan IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Standards	IEC 60947-4-1
Ambient Air Temperature For Operation	-5...40 °C
Milieu-Eigenschappen	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	26 cm
Package 1 Width	29 cm
Package 1 Length	40 cm
Package 1 Weight	2,2 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.