

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys LG - Directstarter in behuizing - 6-10A - Stuurspanning: 380/400V AC

LG1K095Q714

EAN Code: 3389110655889

Prijs: 373,90 EUR

Hoofd

Range	TeSys
Product Name	TeSys LG
Device Short Name	LG1K
Product Or Component Type	Geïsoleerde DOL-starter
Device Application	Veiligheid
Utilisation Category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Contactor Lastscheider Stroomonderbreker
Motorvermogen Kw	4 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz 4 kW bij 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
Instelbereik Thermische Beveiliging	6...10 A
Spanning Stuurkring	380/400 V AC 50/60 Hz
Besturingstype	Drukknop start wit I Drukknop stop zwart O Rotatiehendel noodstop rood

Complementair

Nummer Kabelinvoer	4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Width	175 mm
Height	165 mm
Depth	165 mm
Net Weight	1,12 kg

Omgeving

Standards	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Product Certifications	CE UKCA
Materiaal	Polycarbonaat
Ik-Beschermingsgraad	IK07 conform aan IEC 60529
Ip Beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
Milieu-Eigenschappen	Standaard omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	22,000 cm
Package 1 Width	23,500 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	1,739 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	33,904 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur