

Productinformatieblad

Specificaties



KNX spaceLYnk logic controller

LSS100200

EAN Code: 3606480715723

Prijs: 2.311,00 EUR

Hoofd

Range	KNX
Product Name	SpaceLYnk
Product Or Component Type	Logic controller

Complementair

Protocol Communicatiepoort	Modbus IP (Internet Protocol) BACnet KNX
Us Nominale Voedingsspanning	24 V DC
Stroomverbruik In W	2 W
Led-Indicator	voor CPU belasting: LED (groen) voor KNX onder spanning/reset: LED (groen/rood)
Fysieke Interface	1 X RJ45 1 X RS485 1 X RS232 1 X TP-UART2
Ethernet-Poort	10BASE-T/100BASE-TX
Geïntegreerd Aansluitingstype	1 USB 2.0 poort
Control Type	RESET drukknop
Aansluitingen - Aansluitklemmen	KNX bus: busaansluitklem 2 kabel(s) 0,8 mm² Voeding: klemaansluitklem 1,5 mm² Serieel: klemaansluitklem 1,5 mm²
Mounting Support	DIN-rail
Height	90 mm
Width	52 mm
Depth	58 mm

Omgeving

Ambient Air Temperature For Operation	-5...45 °C
Operating Altitude	<= 2000 m
Relative Humidity	0...93 %
Ip-Beschermingsgraad	IP20
Standards	IEC 60950-1

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	125,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	7,500 cm
Package 2 Width	20,000 cm
Package 2 Length	35,000 cm
Package 2 Weight	1,371 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	40
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,965 kg

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

	Reach Vrij Van Svhc	
	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
	Kwikvrij	
	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur