



TM40D 3P3d - Thermisch-magnetische beveiliging - Compact NSX100-250

LV429034

Niet meer leverbaar

Niet meer leverbaar sinds: 13 okt 2023

Belangrijk bericht: This product has been switched to new ComPacT range and is no longer commercialized. It will continue to be available in H1 2023 only limited to specific projects.
EAN Code: 3606480017841

Hoofd

Range	Compact
Range Of Product	Compact nsx100...250 Compact nsx100...250 DC
Product Or Component Type	Trip unit
Naam Uitschakeleenheid	TM-D
Trip Unit Technology	Thermisch-magnetisch
Bereik Compatibiliteit	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX100 DC
Device Application	Distributie
Number Of Poles	3P
Beschrijving Beveiligde Polen	3t
Beschermfuncties Uitschakeleenheid	LI
Type Bescherming	L : for beveiliging thermische overbelasting I : for kortsluitbeveiliging (magnetisch)
Trip Unit Rated Current	40 A bij 40 °C
Ue Toegekende Bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Network Type	AC DC
Network Frequency	50/60 Hz

Complementair

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Verstelbaar
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Vast
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 s bij 1,5 x In 15 s bij 6 x Ir
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Vast
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	500 A

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Vast
Earth-Leakage Protection	Zonder

Omgeving

Standards	UL 508 EN/IEC 60947-2
Product Certifications	EAC CCC Marine
Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-50...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	422,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	28
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,212 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	224
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	109,696 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur