

Productinformatieblad

Specificaties



PowerLogic - Stroommeet transformator - Kabel Ø21 - In=50A/Isec=5A

METSECT5CC005

EAN Code: 3303431123414

Prijs: 40,65 EUR

Hoofd

Range	PowerLogic
Product Name	CT
Product Or Component Type	Stroomtransformator
Secundaire Stroom	5 A
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1 bij 1,25 VA Klasse 3 bij 1,5 VA
[In] Rated Current	50 A

Complementair

Type Stroomtransformator	Tropenvast voor kabel
Ratio Stroomtransformator	50/5
Ith Conventionele Thermische Stroom In Vrije Lucht	3 kA
Dynamische Weerstandstroom	2.5 Ith
Maximale Veiligheidsfactor	5
Ue Toegekende Bedrijfsspanning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Rated Insulation Voltage	3 kV
Mounting Mode	Clip-on Met schroeven
Mounting Support	Montageplaat DIN-rail
Breedte	Buiten: 44 mm
Hoogte	Buiten: 65 mm
Diepte	Frame: 30 mm Totaal: 37 mm
Diameter	21 mm
Net Weight	0,19 kg
Uimp Nom. Schokgolfspanning	3 kV
Elektrische Isolatieklasse	Klasse B
Buitendiameter Kabel	21 mm
Dichting	Met

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Standards	VDE 0414 IEC 61869-2
Product Certifications	CE
Ip Beschermingsgraad	IP20
Relative Humidity	0...95 %
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	195,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,95 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



RoHS/REACH

Well-being prestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.