

Productinformatieblad

Specificaties



Uitblaasrooster voor dak - 228x228mm opening/ 90x340x340mm extern - IP54

NSYCAC228RMF

EAN Code: 3606480151743

Prijs: 192,10 EUR

Hoofd

Range	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CA
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma P
Product Or Component Type	Bovenkap
Categorie Toebehoren	Thermomanagement toebehoren
Bestemming Toebehoren	ClimaSys ventilatiesysteem
Montagezone	Boven op de kast
Bevestigingsmethode	Via bevestigingselement
Apparaatsamenstelling	1 kap 1 vaste elementen

Complementair

Materiaal	Staal
Kleur	Kap: grijs (RAL 7035)
Oppervlakte Afwerking	Epoxy-polyester poeder
Afmetingen Uitsnijding	228 x 228 mm
Net Weight	4,6 kg
Hoogte	Extern: 340 mm
Breedte	Extern: 340 mm
Diepte	Extern: 90 mm
Ip Beschermingsgraad	IP54

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	34,5 cm
Package 1 Length	35,0 cm
Package 1 Weight	4,6 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	60

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	125,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	296,0 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist