

Productinformatieblad

Specificaties



Ventilatie-rooster Ø38mm opening - IP45

NSYCAG38LP

EAN Code: 3606480151897

Prijs: 10,60 EUR

Hoofd

Range	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CA
Bereik Compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa TBS
Product Or Component Type	Kunststof ventilatie-rooster
Categorie Toebehoren	Thermomanagement toebehoren
Bestemming Toebehoren	ClimaSys ventilatiesysteem
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Apparaatsamenstelling	2 kunststof ventilatiespleet

Complementair

Materiaal	Polyamide 6
Kleur	Grijs (RAL 7032)
Afmetingen Uitsnijding	38 mm
Hoogte	Extern: 63 mm
Breedte	Extern: 63 mm
Diepte	Draad: 15 mm
Ip Beschermingsgraad	IP45

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	58,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	200
Package 2 Height	40,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Weight	12,282 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	1600
Package 3 Height	120 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	97 cm
Package 3 Weight	111 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist