

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys CV - Ventilatioerooster - Kunststof - 45,5mm - IP22

NSYCAG45LP

EAN Code: 3606480151873

Prijs: 19,25 EUR

Hoofd

Range	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CA
Bereik Compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa TBS
Product Or Component Type	Kunststof ventilatioerooster
Categorie Toebehoren	Thermomanagement toebehoren
Bestemming Toebehoren	ClimaSys ventilatiesysteem
Bevestigingsmethode	Afgesneden
Apparaatsamenstelling	2 kunststof ventilatiespleet

Complementair

Materiaal	Polyamide 6
Kleur	Wit
Afmetingen Uitsnijding	45,5 mm
Hoogte	Extern: 55,8 mm
Breedte	Extern: 55,8 mm
Diepte	Extern : 12,8 mm
Ip Beschermingsgraad	IP22

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	26,0 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist