


Productinformatieblad

Specificaties



Kabelgoot met afdekpaneel - 50x75x2000mm - RAL7030 - 24 stuks

NSYCD2M7550

⚠ Niet meer leverbaar

Hoofd

Categorie Toebehoren	Kabelmanagement toebehoren
Product Or Component Type	Kabelgoot
Bereik Compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial SBM Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3CM Spacial Spacial CRN
Anwendung	Multifunctioneel
Apparaatsamenstelling	1 kabelgoot 1 afdekplaat
Hoeveelheid Per Set	Set van 12

Complementair

Materiaal	PVC (polyvinylchloride)
Kleur	Grijs (RAL 7030)
Lengte	2000 mm
Hoogte	50 mm
Breedte	75 mm

Omgeving

Milieu-Eigenschappen	Trunking met sleuven; vereisten en tests conform aan VDE 0660-506 Trunkings met sleuven voor schakelinrichtingen conform aan DIN 43659
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1/1 960 °C conform aan UL94 (materiaal V0)
Ambient Air Temperature For Operation	-5...60 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

[EU-verklaring RoHS](#)

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)