

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys Exchanger air-air 22W/K side mounted without T

NSYCEA22E

EAN Code: 3606480985539

Prijs: 1.065,00 EUR

Hoofd

Range	ClimaSys
Product Name	ClimaSys CE
Product Or Component Type	Lucht-luchtwisselaar
Productmontage	Zijkanten van kast
Koelvermogen	22 W vermogen berekend door spec. vermogen te vermenigv. met DeltaT (Text.-Tint.)

Complementair

Luchtstroom	Extern circuit: 280 m3/h Intern circuit: 280 m3/h
Control Type	Zonder
Omgevingsluchttemperatuur Voor Werking	Buiten de behuizing: 5...55 °C
Gecontroleerde Vloeistof	Lucht
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
[In] Rated Current	0,5 A
Stroomverbruik In W	72 W
Hoogte	Extern: 413 mm
Breedte	Extern: 189 mm
Diepte	Extern: 149 mm
Net Weight	7 kg
Geluidsniveau	59 dB conform aan EN/ISO 3746
Type Bescherming	Thermische beveiliging: T 1 A
Materiaal	Staal
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Ip Beschermingsgraad	IP55 (interne IP) IP2XC (externe IP)
Product Certifications	CE
Richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2006/42/EG - Machinerichtlijn

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Standards	EN 60335-1
	EN 60204-1
	EN 60335-2-40
	EN/ISO 12100

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	21,0 cm
Package 1 Width	23,0 cm
Package 1 Length	53,0 cm
Package 1 Weight	7,25 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	70,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	112,0 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur