

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - Ultradunne weerstandsverwarming - 20W - 240V - 130x250mm

NSYCRS25W240V

EAN Code: 3606480530142

Prijs: 147,20 EUR

Hoofd

Range	ClimaSys
Product Name	ClimaSys CR
Product Or Component Type	Ultradunne weerstandsverwarming
Stroombereik	25 W
Ingangsspanning	240 V AC 50/60 Hz
Elektrische Aansluiting	Kabel lengte: 2 m

Complementair

Werkingspositie	Vertikaal Horizontaal
Ambient Air Temperature For Operation	-60...70 °C
Instelbereik Temperatuur	-40...70 °C
Materiaal	Siliconenrubber
Hoogte	Extern: 110 mm
Breedte	Extern: 230 mm
Diepte	Extern: 1,6 mm
Apparaatsamenstelling	6 zelfklevende Velcro pads 6 kunststof afstandhouders 4 Telequick moeren 4 vastklikbare moeren bevestigingstoebehoren
Gebruiksvoorwaarde	Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller Luchtdichte kast Elektrische beveiliging is nodig
Bevestigingsmethode	Met 4 schroeven
Mounting Support	Standaard montageplaat DIN-rail Zelfklevende Velcro Telequick montageplaat

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	25,5 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Length	28 cm
Package 1 Weight	302 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist