


Productinformatieblad

Specificaties



Multi-fixing LED lamp with socket UTE - 230 V AC - 10W

NSYLAMLDF

EAN Code: 3606481203052

Prijs: 134,80 EUR

Hoofd

Range Of Product	Verlichtings- en stroomstopcontacten
Categorie Toebehoren	Verlichting toebehoren
Product Or Component Type	Lamp
Device Application	Multifunctioneel
Apparaatsamenstelling	1 Lamp 1 vaste elementen
Voeding Uitgangsstroom	0,9

Complementair

Outlet Standard Deviation	Frans
Nominaal Wattage Lamp	10 W
Ue Toegekende Bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
Lamp Fitting	Integrale LED
Type Lamp	LED
Control Type	Ingebouwde schakelaar
Lichtstroom	950 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Levensduur In Uren	25000 h
Elektrische Aansluiting	Kabel Snelle connector 3 m niet bijgeleverd Kabel Snelle connector 1 m niet bijgeleverd
Mounting Support	Metalen onderdelen Beugel DIN-rail
Bevestigingsmethode	Schroeven Clip-in Magnetische bevestiging
Bereik Compatibiliteit	Spacial Thalassa
Materiaal	PC (UL94 V-0)
Lengte	372 mm
Height	63 mm
Width	40 mm
Colour	Zwart (RAL 9005)

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ip Beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Elektrische Isolatieklasse	Klasse I
Elektromagnetische Compatibiliteit	EMC-immuniteit conform aan EN 55015
Standards	IEC 60598 UL 94 UL 508 A EN 55015 UL 1598 UL 8750
Ambient Air Temperature For Operation	-16...65 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-10...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	40,500 cm
Package 1 Weight	860,000 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	8,814 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	40
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	47,256 kg

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur