

Productinformatieblad

Specificaties



Multi-fixing LED lamp with socket USA - 120 V AC - 10W

NSYLAMLDU

EAN Code: 3606481203076

Prijs: 136,10 EUR

Hoofd

Range Of Product	Verlichtings- en stroomstopcontacten
Categorie Toebehoren	Verlichting toebehoren
Product Or Component Type	Lamp
Device Application	Multifunctioneel
Apparaatsamenstelling	1 Lamp 1 vaste elementen
Voeding Uitgangsstroom	0,9

Complementair

Outlet Standard Deviation	Verenigde Staten
Nominaal Wattage Lamp	10 W
Ue Toegekende Bedrijfspanning	120 V AC 50/60 Hz
Lamp Fitting	Integrale LED
Type Lamp	LED
Control Type	Ingebouwde schakelaar
Lichtstroom	950 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Levensduur In Uren	25000 h
Elektrische Aansluiting	Kabel Snelle connector 3 m niet bijgeleverd Kabel Snelle connector 1 m niet bijgeleverd
Mounting Support	Beugel DIN-rail Metalen onderdelen
Bevestigingsmethode	Clip-in Magnetische bevestiging Schroeven
Bereik Compatibiliteit	Spacial Thalassa
Materiaal	PC (UL94 V-0)
Lengte	372 mm
Height	63 mm
Width	40 mm
Colour	Zwart (RAL 9005)

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ip Beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Elektrische Isolatieklasse	Klasse I
Elektromagnetische Compatibiliteit	EMC-immuniteit conform aan EN 55015
Standards	UL 1598 IEC 60598 EN 55015 CSA C22.2 Nr 14-10 UL 94 UL 8750 UL 508 A
Ambient Air Temperature For Operation	-16...65 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-10...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	845,0 g

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur