

Productinformatieblad

Specificaties



Thalassa - PLA - Staande behuizing - Polyester - IP65 - 1000x1000x420mm

NSYPLA10104G

EAN Code: 3606480774379

Prijs: 1.131,00 EUR

Hoofd

Range	Thalassa
Product Name	Thalassa PLA
Type Kast	Multifunctioneel
Product Or Component Type	Geschikte kast
Versie	PLA
Nominale Hoogte	1000 mm
Nominale Breedte	1000 mm
Nominale Diepte	420 mm
Montage Behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 2 deur 2 achterpaneel

Complementair

Samenstelling Lichaam	Verzegeld boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen
Deurtype	Vol voorkant
Aantal Deuren	2 deur(en)
Deuropening	Rechts en links (120 °)
Type Slot	4-punts slot, 5 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid Voor Bediening	Achterkant Voorkant
Verwijderbare Delen	Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	IEC 62208 UL 508 A
Nema Beschermingsgraad	NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 1
Product Certifications	Veritas DNV Marine UL/cUL listed

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
----------------------------	-----------

Omgeving

Ip Beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529 (volledig verzegeld)
Ik Beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 62208
Ambient Air Temperature For Storage	-35...90 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	101,0 cm
Package 1 Width	103,0 cm
Package 1 Length	48,0 cm
Package 1 Weight	44,0 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	114 cm
Package 2 Weight	102 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist