

Productinformatieblad

Specificaties



Thalassa - PLD - Behuizing - Polyester - 850x785x320mm - IP43 - DIN1 - RAL7035

NSYPLD881G

 Niet meer leverbaar sinds: 18 aug 2022

 Niet meer leverbaar

EAN Code: 3606480776397

Hoofd

Range	Thalassa
Category	Behuizing
Version	PLD
Enclosure Type	Distributiebehuizing DIN behuizing
Nominal Height	850 mm
Nominal Width	785 mm
Nominal Depth	320 mm
Montage Behuizing	Staande
Compatibiliteit Product	Zekering 1

Complementair

Apparaatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 1 achterpaneel 1 sleutelslot 1 deur
Samenstelling Lichaam	Verzegeld bovendeel en open onderdeel, gemonteerd met zijdelen
Deurtype	Vol voorkant
Aantal Deuren	1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (180 °)
Type Slot	Sleutelslot
Sleutelnummer	1242 E
Toegankelijkheid Voor Bediening	Voorkant Basis
Verwijderbare Delen	Deur via scharnieren
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Standards	IEC 62208
Ip Beschermingsgraad	IP43 conform aan IEC 60529 (plint type open onderzijde) IP54 conform aan IEC 60529 (met extra verzegelingskit)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ik Beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 62208
Ambient Air Temperature For Storage	-35...90 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	88 cm
Package 1 Width	34,5 cm
Package 1 Length	79 cm
Package 1 Weight	21,5 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)