

Productinformatieblad

Specificaties



Thalassa - Wandkast - IP66 - 308x255x160mm - Metalen montageplaat

NSYPLM3025PG

EAN Code: 3606480776458

Prijs: 124,50 EUR

Hoofd

Range	Thalassa
Product Name	Thalassa PLM
Device Short Name	PLM
Type Kast	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
Nominale Hoogte	308 mm
Nominale Breedte	255 mm
Nominale Diepte	160 mm
Montage Behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 deur 1 montageplaat 1 slot
Deurtype	Vol
Type Slot	3 mm dubbelbaard slot

Complementair

Aantal Sloten	1
Beschrijving Montageplaat	Gewoon staal
Toegankelijkheid Voor Bediening	Voorkant
Verwijderbare Delen	Deur via scharnieren Montageplaat via bevestigingselement
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	NEMA-classificatie 13 NEMA-classificatie 4X IEC 62208
Product Certifications	UL
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II

Omgeving

Ip Beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
Ik Beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 62208

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ambient Air Temperature For Operation	-40...80 °C
---------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	26,0 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	33,0 cm
Package 1 Weight	3,3 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	90
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	147 cm
Package 2 Weight	347 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist