

Productinformatieblad

Specificaties



Thalassa - 56xPLS behuizing, pol. achterzijde, transp. PC kap -IP66 - 27x36x18mm

NSYPLS2736LG

EAN Code: 3606480776908

Niet meer leverbaar

Hoofd

Range	Thalassa
Product Name	Thalassa PLS
Device Short Name	PLS
Type Kast	Multifunctioneel
Categorie	Isolerende modulaire doos
Nominale Hoogte	270 mm
Nominale Breedte	360 mm
Nominale Diepte	180 mm
Montage Behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 afdekplaat: op kast 1 achterdeel: op kast sluitschroeven
Toevoer	Set van 56
Samenstelling Lichaam	Één stuk, gegoten
Type Frontplaat	Lage transparante afdekking
Type Slot	Sleufschroef

Complementair

Verwijderbare Delen	Kap sluitschroef
Materiaal	Kap: polycarbonaat Achterkant: met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035)
Standards	NEMA-classificatie 13 IEC 62208 NEMA 4X
Product Certifications	UL

Omgeving

Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Ip Beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
Ik Beschermingsgraad	IK09 conform aan IEC 62262
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 62208
Ambient Air Temperature For Storage	-30...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	20,0 cm
Package 1 Width	38,0 cm
Package 1 Length	29,0 cm
Package 1 Weight	128,8 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist