


Productinformatieblad

Specificaties



Spacial SF - Behuizing zonder montageplaat - Gemonteerd - 1200x600x400mm

NSYSF12640

⚠ Niet meer leverbaar vanaf: 30 sep 2024

⚠ Levering wordt beëindigd

EAN Code: 3606485117935

Prijs: 735,98 EUR

Hoofd

Range	Spacial
Uitgebreid Bereik	Spacial SF
Applicatie	Multifunctioneel
Product Or Component Type	Geschikte kast
Nominale Hoogte Kast	1200 mm
Nominale Breedte Kast	600 mm
Nominale Diepte Kast	400 mm
Montage Behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	2 schuifrails 4 beugel montageplaat 1 structuur 1 deur 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 achterpaneel 1 dak

Complementair

Structuurtype	Gevormd uit één sectie Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Platen en deuren in structuur ingebouwd Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Deurtype	Vol voorkant
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Type Wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Type Slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur
Aantal Deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Toegankelijkheid Voor Bediening	Voorkant Achterkant Zijkanten van kast
Verwijderbare Delen	Deur met schroeven scharnier Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier:: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
Oppervlakte Afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
Net Weight	45 kg

Omgeving

Standards	IEC 62208
Nema Beschermingsgraad	NEMA 3R/12
Ip Beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
Ik Beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	49,0 cm
Package 1 Width	64,5 cm
Package 1 Length	133,0 cm
Package 1 Weight	58,0 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	133,0 cm
Package 2 Width	65,0 cm
Package 2 Length	98,0 cm
Package 2 Weight	116,0 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist