

Productinformatieblad

Specificaties



Spacial SFX - Aanbouwkast - 2000x800x400mm - Scotch Brite® - 304L RVS

NSYSFX20840

EAN Code: 3606480155680

Prijs: 3.615,00 EUR

Hoofd

Range	Spacial
Product Name	Spacial SFX
Type Behuizing	Multifunctioneel
Categorie	Geschikte kast
Nominale Hoogte	2000 mm
Nominale Breedte	800 mm
Nominale Diepte	400 mm
Productinstallatie	Staande
Apparaatsamenstelling	1 structuur 1 sluitsysteem met hendel: deur 4 beugel montageplaat 1 kabelwartelplaat 1 deur met verstevigingsframe

Complementair

Samenstelling Lichaam	Ingebouwd achterpaneel Structuur uit één stuk, geplooid en gelast
Deurtype	Vol
Aantal Deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type Slot	3-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Type Wartelplaat	Eenvoudig
Toegankelijkheid Voor Bediening	Voorkant Zijkant
Verwijderbare Delen	Deur via scharnieren Beugel montageplaat met schroeven Kabelwartelplaat met clips
Materiaal	Structuur en deur: roestvrij staal 304L Hendel: zamak Scharnier: roestvrij staal
Oppervlakte Afwerking	Behuizing: Scotch-Brite® geborsteld Hendel: geschilderd
Net Weight	90 kg

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Standards	IEC 62208 NEMA 4X
Product Certifications	UL
Ip Beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
Ik Beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Milieu-Eigenschappen	Corrosief Speciale hygiëne

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	51,0 cm
Package 1 Width	85,0 cm
Package 1 Length	214,0 cm
Package 1 Weight	91,0 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist