

Productinformatieblad

Specificaties



SMX - Kast - 1600x800x400mm - Scotch Brite® - 304L RVS monoblok

NSYSMX16840

EAN Code: 3606480155741

Prijs: 3.284,00 EUR

Hoofd

Range	Spacial
Product Name	Spacial SMX
Type Behuizing	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
Nominale Hoogte	1600 mm
Nominale Breedte	800 mm
Nominale Diepte	400 mm
Productinstallatie	Staande
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 kabelwartelplaat 1 sluitsysteem met hendel: deur 4 beugel montageplaat 1 deur

Complementair

Samenstelling Lichaam	Lichaam uit één stuk, geplooid en gelast
Deurtype	Vol
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Aantal Deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Type Slot	3-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
Type Wartelplaat	Eenvoudig
Toegankelijkheid Voor Bediening	Voorkant
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Materiaal	Lichaam en deur: roestvrij staal 304L Hendel: zamak Scharnier: roestvrij staal
Verwijderbare Delen	Deur via scharnieren Beugel montageplaat met schroeven Kabelkwartelplaat met clips
Oppervlakte Afwerking	Behuizing: Scotch-Brite® geborsteld Hendel: geschilderd
Net Weight	93,5 kg

Omgeving

Standards	IEC 62208
-----------	-----------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ip Beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
Ik Beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Product Certifications	CAN/CSA 22 UL 508
Milieu-Eigenschappen	Corrosief Speciale hygiëne

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	48,0 cm
Package 1 Width	85,0 cm
Package 1 Length	173,0 cm
Package 1 Weight	90,0 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist