

# Productinformatieblad

Specificaties



## SMX - Kast - 1800x1200x400mm - Scotch Brite® - 316L RVS monoblok

NSYSMX181240H

EAN Code: 3606480155765

Prijs: 9.400,00 EUR

### Hoofd

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                 | Spacial                                                                                                 |
| Product Name          | Spacial SMX                                                                                             |
| Type Behuizing        | Multifunctioneel                                                                                        |
| Categorie             | Compacte kast                                                                                           |
| Nominale Hoogte       | 1800 mm                                                                                                 |
| Nominale Breedte      | 1200 mm                                                                                                 |
| Nominale Diepte       | 400 mm                                                                                                  |
| Productinstallatie    | Staande                                                                                                 |
| Apparaatsamenstelling | 1 behuizing<br>2 deur<br>1 kabelwartelplaat<br>1 sluitsysteem met hendel: deur<br>4 beugel montageplaat |

### Complementair

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samenstelling Lichaam           | Lichaam uit één stuk, geplooid en gelast                                                 |
| Deurtype                        | Vol                                                                                      |
| Deuropening                     | Omkeerbaar (120 °)                                                                       |
| Aantal Deuren                   | Voorkant: 2 deur(en)                                                                     |
| Type Slot                       | 3-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk                                      |
| Type Wartelplaat                | Eenvoudig                                                                                |
| Toegankelijkheid Voor Bediening | Voorkant                                                                                 |
| Beschrijving Montageplaat       | Zonder montageplaat                                                                      |
| Materiaal                       | Hendel: zamak<br>Scharnier: roestvrij staal<br>Lichaam en deur: roestvrij staal 316L     |
| Verwijderbare Delen             | Deur via scharnieren<br>Beugel montageplaat met schroeven<br>Kabelkwartelplaat met clips |
| Oppervlakte Afwerking           | Behuizing: Scotch-Brite® geborsteld<br>Hendel: geschilderd                               |
| Net Weight                      | 132 kg                                                                                   |

### Omgeving

|           |           |
|-----------|-----------|
| Standards | IEC 62208 |
|-----------|-----------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Ip Beschermingsgraad   | IP55 conform aan IEC 60529    |
| Ik Beschermingsgraad   | IK10 conform aan IEC 62262    |
| Product Certifications | UL 508<br>CAN/CSA 22          |
| Milieu-Eigenschappen   | Speciale hygiëne<br>Corrosief |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 48,0 cm  |
| Package 1 Width              | 125,0 cm |
| Package 1 Length             | 193,0 cm |
| Package 1 Weight             | 136,0 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Duurzaamheid



Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie   RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling   [Ja](#)

Certificeringen en normen

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelgeving     | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                          |
| Eu-Richtlijn Rohs     | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                  |
| Rohs-Regulering China | <a href="#">RoHS-verklaring China</a><br>Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie. |
| Milieu Profiel        | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>                                                                             |
| Circulair Profiel     | Geen specifieke recycling vereist                                                                                         |