


Productinformatieblad

Specificaties



Spacial SF - Geperforeerde montageplaat - 1200mm

NSYSTMP45120

EAN Code: 3606485133140

Prijs: 188,20 EUR

Hoofd

Range	Spacial
Categorie Toebehoren	Montage toebehoren
Product Or Component Type	Montageplaat
Device Application	Multifunctioneel
Nominale Afmetingen Voor Kast	-
Beschrijving Montageplaat	Telequick perforaties
Bereik Compatibiliteit	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Apparaatsamenstelling	1 montageplaat vaste elementen
Quantity Per Set	Set van 1
Materiaal	Staal
Oppervlakte Afwerking	Met zinklaag

Complementair

Bevestigingsmethode	Via bevestigingselement - op structuur locatie
Hoogte	Bevestigingsmiddelpunten: 425 mm 450 mm
Breedte	Nominaal: 1200 mm 1108 mm
Afmetingen Uitsnijding	11 x 26 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	45,0 cm
Package 1 Length	111,0 cm
Package 1 Weight	3,95 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	26
Package 2 Height	49,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	116,0 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist