

Productinformatieblad

Specificaties



NSYTR - Plug-in brug voor 2,5mm² klemmen - 10 aansluitingen

NSYTRAL210

EAN Code: 3606480534096

Prijs: 3,35 EUR

Hoofd

Range	Linergy
Product Name	Linergy TR
Product Or Component Type	Plug-in brug
Device Short Name	TRA
Categorie Toebehoren	Aansluitingstoebehoren
Compatibiliteit Product	TRV schroefaansluitblok klemmenblok TRP insteek klemmenblok TRR veerklem klemmenblok TRH IDC klemmenblok
Aantal Kanalen	10-wegs

Complementair

Cable Cross Section	2,5 mm²
Aantal Aansluitingen	2 3 4
Aantal Metingsingangen	3 1 2 4 6
Quantity Per Set	Set van 10
Net Weight	9 g
Colour	Rood

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	8,0 g
Unit Type Of Package 2	BAG
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Width	5,0 cm
Package 2 Length	17,0 cm
Package 2 Weight	88,0 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	800
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	7,352 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

✓ Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist