



PCSN Actief harmonisch filter - 30A
- 380-415V AC - rack-montage

PCSN030Y4R19

EAN Code: 3606489603601

Prijs: 9.219,00 EUR

Hoofd

Range Of Product	AccuSine
Product Name	AccuSine PCSn
Product Or Component Type	Actieve harmonische filter

Complementair

Type Net	3P + N 3P
Netwerk Configuratie	3 of 4draden
Netwerkspanning	208...415 V AC
Netfrequentie	50/60 Hz
Maximaal Toegelaten Spanning	1,1 x Un
Nominale Uitgangsstroom	30 A
Nominaal Reactief Vermogen	21,6 kvar 415 V AC 50/60 Hz
Bedrijfsmodi	Harmonische correctie fase Neutrale harmonische correctie Hoofdnet evenwicht Correctie vermogensfactor
Installatielocatie	Binnenshuis
Mounting Mode	Gemonteerd op rack
Type Bescherming	Zonder beveiliging
Warmteafvoer	Achterplint voor ventilatie warmeluchtafvoer
Elektromagnetische Compatibiliteit	Elektromagnetische emissie, klasse A conform aan EN 61000-6-4 Elektromagnetische immuniteit conform aan EN 61000-6-2
Toegankelijkheid Voor Bediening	Voorkant
Location Of Connection	Voorkant

Omgeving

Beschermingsgraad Van Omhulsel	IP20
Milieu-Eigenschappen	In werking: 3C2 conform aan IEC 60721-3-3 In werking: 3S2 conform aan IEC 60721-3-3 Opslag: 3C3 conform aan IEC 60721-3-3 Opslag: 3S3 conform aan IEC 60721-3-3
Bedrijfshoogte	<= 1000 m 1% per 100 m 0...4800 m
Omgevingsluchttemperatuur Voor Werking	0...40 °C 0...50 °C maximum met stroomverlies van 2% per °C boven 40 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Relatieve Vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Pcba Bescherming	Conformele coating
Standards	IEC 62477-1 IEC 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014
Product Certifications	RCM EAC CE ABS IBC 2015 (seismisch) ICC-ES AC156
Ambient Air Temperature For Storage	-20...60 °C
Net Weight	61 kg
Height	265 mm
Width	440 mm
Colour	Lichtgrijs (RAL 7035)
Depth	960 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	26,4 cm
Package 1 Width	46,5 cm
Package 1 Length	96,0 cm
Package 1 Weight	88,0 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet

[EU-verklaring RoHS](#)

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)