

Productinformatieblad

Specificaties



PCSN Actief harmonisch filter - 50A - 380-415V AC - wandmontage - IP00

PCSN050Y4CH00

EAN Code: 3606489603526

Prijs: 8.874,00 EUR

Hoofd

Range Of Product	AccuSine
Product Name	AccuSine PCSn
Product Or Component Type	Actieve harmonische filter

Complementair

Type Net	3P + N 3P
Netwerk Configuratie	3 of 4draden
Netwerkspanning	208...415 V AC
Netfrequentie	50/60 Hz
Maximaal Toegelaten Spanning	1,1 x Un
Nominale Uitgangsstroom	50 A
Nominaal Reactief Vermogen	36 kvar 415 V AC 50/60 Hz
Bedrijfsmodi	Harmonische correctie fase Neutrale harmonische correctie Hoofdnet evenwicht Correctie vermogensfactor
Installatielocatie	Binnenshuis
Mounting Mode	Chassis
Type Bescherming	Zonder beveiliging
Warmteafvoer	Achterplint voor ventilatie warmeluchtafvoer
Elektromagnetische Compatibiliteit	Elektromagnetische emissie, klasse A conform aan EN 61000-6-4 Elektromagnetische immuniteit conform aan EN 61000-6-2
Toegankelijkheid Voor Bediening	Voorkant
Location Of Connection	Onderzijde

Omgeving

Beschermingsgraad Van Omhulsel	IP00
Milieu-Eigenschappen	In werking: 3C2 conform aan IEC 60721-3-3 In werking: 3S2 conform aan IEC 60721-3-3 Opslag: 3C3 conform aan IEC 60721-3-3 Opslag: 3S3 conform aan IEC 60721-3-3
Bedrijfshoogte	<= 1000 m 1% per 100 m 0...4800 m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgevingsluchttemperatuur Voor Werking	0...40 °C 0...50 °C maximum met stroomverlies van 2% per °C boven 40 °C
Relatieve Vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Pcba Bescherming	Conformele coating
Standards	IEC 62477-1 IEC 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014 UL 508
Product Certifications	RCM EAC CE ABS IBC 2015 (seismisch) ICC-ES AC156 cULus
Ambient Air Temperature For Storage	-20...60 °C
Net Weight	68,6 kg
Height	960 mm
Width	440 mm
Colour	Lichtgrijs (RAL 7035)
Depth	265 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	26,4 cm
Package 1 Width	46,5 cm
Package 1 Length	96,0 cm
Package 1 Weight	68,492 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet

[EU-verklaring RoHS](#)

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)