

Productinformatieblad

Specificaties



Pragma Plus - Opbouwverdeler - Zonder deur - 3x24 modules - IP30 - 160A

PRA11267

Niet meer leverbaar sinds: 27 mrt 2024

Niet meer leverbaar

EAN Code: 3606480145254

Hoofd

Range	Pragma
Product Or Component Type	Behuizing
Enclosure Type	Distributiebehuizing
Breedte	Buiten: 550 mm
Hoogte	600 mm
Diepte	148 mm
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	24
Nb Of Horizontal Rows	3
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II Dubbele isolatie
Meegeleverde Apparatuur	1 x identificatieplaatje 1 x markeringskit 1 x strip voor blindplaat
Type Of Door	Zonder

Complementair

Montage Behuizing	Oppervlak
Aantal Modules Van 9 Mm	48
Totaal Aantal Modules (18 Mm)	72
[In] Rated Current	160 A
Railtype	DIN
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Kabelinvoer	Uitgesneden platen Kabel of buis Verwijderbare platen Geleiding
Materiaal Kast	Achterdeel: technoplastic Voorkant: technoplastic
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9016) Voorkant: grijs (RAL 7004)
Targeted Country	Nederland
Inbouwdiepte	0 mm
Inwendige Diepte	120 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Vuurbestendigheid	Achterdeel: 650 °C Voorkant: 650 °C
Ip Beschermingsgraad	IP30 zonder deur
Ik Beschermingsgraad	IK08 zonder deur
Overvoltage Category	II
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	65,0 cm
Package 1 Length	69,0 cm
Package 1 Weight	9,22 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	88,76 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist