



Harmony XAC-A - Hangende drukknopkast pistoolgrip - 2 drukknoppen / 1 noodstop

XACA2053

EAN Code: 3389110558814

Prijs: 93,20 EUR

Hoofd

Range Of Product	Harmony XAC
Product Or Component Type	Hangende drukknopkast
Device Short Name	XACA pistoolgreep

Complementair

Type Hangende Drukknopkast	Dubbel geïsoleerd
Kast Materiaal	Polypropyleen
Control Type	Intuitief
Electrical Circuit Type	Stuurkring
Enclosure Type	Volledig klaar voor gebruik
Toepassing Hangende Drukknopkast	Sturing van hijsmotor met 1 snelheid
Samenstelling Controlestation	2 drukknoppen + 1 noodstop
Type Bedieningsknop	Stopdrukknop Ø 30 mm 1 NC vergrendeling Eerste drukknop 1 NC+ 1 NO raise, slow Tweede drukknop 1 NC+ 1 NO lower, slow
Compatibiliteit Product	ZB2BE102 voor noodstop ZB2BE102 + ZB2BE101 voor elke richting
Mechanische Vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
Kleur Hangende Drukknopkast	Geel
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Standards	EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Product Certifications	UL CSA
Beschermende Behandeling	TH
Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Trilling Bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage Category	Klasse II conform aan IEC 61140
Ip Beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ik-Beschermingsgraad	IK08 conform aan EN 50102
Mechanical Durability	1000000 cycles
Ingang Kabel	Rubberen mof met getrapte ingang 7...15 mm
Aanduiding Contactcode	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
Itthe Conventionele Thermische Stroom In Behuizing	10 A
Ui Toegekende Isolatiespanning	600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp Toegekende Schokgolfspanning	6 kV conform aan IEC 60947-1
Werking Contacten	Slow-break
Maximale Weerstand Over Aansluitklemmen	25 MOhm
Bedieningskracht	13...15 N
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging metzekering door patroonzekering type gG
Nominaal Bedrijfsvermogen In W	40 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Beschrijving Klemmen Iso N°1	(13-14)NO (11-12)NC
Beschrijving Klemmen Iso Nr 2	(11-12)NC
Terminalidentifier	(13-14)NO (11-12)NC
Net Weight	0,34 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	11,600 cm
Package 1 Length	33,500 cm
Package 1 Weight	362,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,901 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm

Package 3 Weight	57,884 kg
------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist