



Harmony XAC-B - Hangende
drukknopkast - 2 knoppen

XACB281

! Niet meer leverbaar sinds: 1 okt 2020

EAN Code: 3389110640403

! Niet meer leverbaar

Hoofd

Range Of Product	Harmony XAC
Product Or Component Type	Hangende drukknoopkast
Device Short Name	XACB

Complementair

Type Hangende Drukknoopkast	Dubbel geïsoleerd
Kast Materiaal	Met glas versterkt polyester
Electrical Circuit Type	Vermogenskring
Enclosure Type	Volledig klaar voor gebruik
Toepassing Hangende Drukknoopkast	Sturing van hijsmotor met 1 snelheid
Samenstelling Controlestation	2 drukknoppen
Type Bedieningsknop	Eerste drukknoop raise, slow Tweede drukknoop lower, slow
Compatibiliteit Product	XESB2011 voor omkeren
Mechanische Vergrendeling	Zonder mechanische vergrendeling
Kleur Hangende Drukknoopkast	Geel
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Standards	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60204-32
Product Certifications	CSA 300V type 4
Beschermende Behandeling	TH
Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Trilling Bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage Category	Klasse II
Ip Beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
Ik-Beschermingsgraad	IK08 conform aan EN 50102
Mechanical Durability	1000000 cycles
Ingang Kabel	Rubberen mof met getrapte ingang 10...22 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aanduiding Contactcode	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
lthe Conventionele Thermische Stroom In Behuizing	10 A
Ui Toegekende Isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp Toegekende Schokgolfspanning	6 kV conform aan IEC 60947-1
Werking Contacten	Momentactie
Maximale Weerstand Over Aansluitklemmen	25 MOhm
Bedieningskracht	7 N drukknoop
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging metzekering door patroonzekering type gG
Nominaal Bedrijfsvermogen In Va	100 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) 450 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 127 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) 50 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) 750 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 230 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden)
Nominaal Bedrijfsvermogen In W	140 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 140 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 95 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Beschrijving Klemmen Iso N°1	(1-2-3-4)OC
Terminalidentifier	(11-12)NC (13-14)NO
Net Weight	0,85 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	52 cm
Package 1 Weight	980 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)


Well-being prestaties

 Reach Vrij Van Svhc	
 Vrij Van Giftige Zware Metalen	
 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Maßzeichnungen

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Produkt mit 6 Ausschnitten. Wählen Sie die Anzahl an Ausschnitten je nach den Produkteigenschaften, um die Abmessungen b, b1 und c zu erhalten.



(1) Mit Pilzkopf-Betätigung


Abmessungen in mm

Anzahl Ausschnitte	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Abmessungen in in.

Anzahl Ausschnitte	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18

Kabelschutztüllen



(1) Ø innen