



Harmony XB4, Draadloos pakket met 10 gekleurde kapjes en programmeerbare relays ontvanger, metaal, Ø22, 24-240V AC/DC

XB4RFA02

EAN Code: 3606480436031

Prijs: 270,60 EUR

Hoofd

Range Of Product	Harmony XB4R
Product Or Component Type	Draadloos en batterijloos pakket
Device Short Name	XB4R
Materiaal Kop	Metaal
Frequentie	2405 MHz voor zender 2405 MHz voor ontvanger
Niveau Of Klasse	5M00G7W
Antenne Type	Omnidirectioneel

Complementair

Besturingstype	Draadloze en batterijloze drukknop Ø 22 mm gemonteerd op bevestigingskraag
Type Ontvanger	Programmeerbare ontvanger (2 relais)
Us Nominale Voedingsspanning	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Samenstelling Kit	1 diameter: 22 mm 1 kop van drukknop diameter: 22 mm 1 ontvanger 1 set kappen 1 bevestigingskragen 1 zender
Status Led	1 LED groen voor stroom AAN 2 LEDs groen voor relais AAN 2 LEDs groen voor functiemodus 1 LED groen en geel voor ontvangstsignaal
Protocol Communicatiepoort	Zigbee conform aan IEEE 802.15.4
Max Energieverbuik In W	1 mW
Aantal Kanalen	1
Modulatietechniek	O-QPSK
Bandbreedte	5 MHz
Antenneversterking	0 dBi
Personaliseerbaar	Nee
Compatibility Code	XB4R
[Us] Rated Supply Voltage	24...240 V

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Product Certifications	GOST CCC CSA UL C-Tick
Markering	CE
Standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508
Radio-Erkenning	ANATEL FCC RSS ARIB T66 ICASA SRRC

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,200 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	10,800 cm
Package 1 Weight	250,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,459 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Weee


Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Maßzeichnungen

Programmierbarer Empfänger



Draht- und batterieloser Drucktaster - Sender


Mit Metall-Drucktaster ohne Kappe



e: Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.039 bis 0.24 in.


Montage und Abstand

Abstand für den Empfänger




- (1) Antrieb
- (2) Spannungsversorgung oder SPS

Empfängermontage



Anschlüsse und Schema

Programmierbarer Empfänger



- (1) 500 mA
- (2) Ausgangskontakte
- (3) $I_{max} = 3\text{ A}$