

Productinformatieblad

Specificaties



Signaallamp - Rond - Ø16mm - IP65 - LED - 12V - Connector - Kleurloos

XB6EAV1JP

! Niet meer leverbaar sinds: 29 jan 2021

! Niet meer leverbaar

Hoofd

Range Of Product	Harmony XB6E
Product Or Component Type	Monolithisch controlelampje
Device Short Name	XB6E
Kraag Materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	16 mm
Verkoop Per Ondeelbare Hoeveelheid	5
Vorm Van Kop Signaleringsseenheid	Rond
Kap/Operator Of Lenskleur	Wit
Lichtbron	Integrale LED
Voeding Lichtblok	Rechtstreeks
Us Nominale Voedingsspanning	12 V DC gepolariseerd

Complementair

Net Weight	0,006 kg
Overvoltage Category	II conform aan IEC 60536
Werkingspositie	Eender welke positie
Markering	CE
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Geïsoleerde faston, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm Soldeeraansluiting, klemvermogen: <= 0,75 mm² AWG 19 Fast connector stopcontact
Aandraaimoment	0,6...1 N.m
Ui Nom Isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp Nom. Schokgolfspanning	2,5 kV conform aan IEC 60947-1
Type Signalering	Vast
Stroomverbruik	10 mA
Levensduur	30000 h

Omgeving

Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-10...55 °C
Ip Beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Standards	IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Product Certifications	cURus CCC
Trilling Bestendigheid	1 mm (f= 10...55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	10 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur