



Modbus SL diagnostic expansion module with screw term

XPSMCMCO0000MB

EAN Code: 3606480748462

Prijs: 451,90 EUR

Hoofd

Range Of Product	MODICON MCM
Product Or Component Type	Niet-veilige communicatiemodule
Device Short Name	XPSMCM
Us Nominale Voedingsspanning	24 V - 20...20 % DC

Complementair

Vermogensdissipatie In W	3 W
Quality Labels	CE
Bereik Compatibiliteit	Preventa XPSMCM
Type Connector	RJ45
Poortnummer	1
Toegangsmethode	Server
Transmissiesnelheid	1.2 kbit/s 2.4 kbit/s 4.8 kbit/s 9,6 kbit/s 19,2 kbit/s 38.4 kbit/s
Protocol Communicatiepoort	Seriële modbus
Stroomverbruik	0.125 mA
Maximale Kabelafstand Tussen Apparaten	1000 m
Lokale Signalering	LED groen met PWR markering voor stroom AAN LED groen met RUN markering voor in werking LED rood met E IN markering voor interne fout LED rood met E EX markering voor externe fout LED groen/rood met NET markering voor aansluitingsstatus LED groen/rood met STS markering voor communicatiestatus
Aansluitingen - Aansluitklemmen	2 vaste schroefklem aansluitingen, verwijderbaar klemmenblok
Sectie Kabel	0,2...1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 flexibel kabelzonder kabeluiteinde 0,2...2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 flexibel kabelzonder kabeluiteinde 0,25...1 mm² - AWG 23...AWG 18 flexibel kabelmet kabeluiteinde, zonder gegroefde ring 0,25...2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flexibel kabelmet kabeluiteinde, met gegroefde ring 0,25...2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flexibel kabelmet kabeluiteinde, zonder gegroefde ring 0,5...1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 flexibel kabelmet kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring 0,2...1 mm² - AWG 24...AWG 18 vast kabelzonder kabeluiteinde 0,2...2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 vast kabelzonder kabeluiteinde
Montagesteun	Omega 35mm DIN rail conform aan EN 50022

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Width	22,5 mm
Height	99 mm
Depth	114,5 mm
Net Weight	0,3 kg

Omgeving

Product Certifications	cULus RCM TÜV
Ip-Beschermingsgraad	IP20
Ambient Air Temperature For Operation	-10...55 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-20...85 °C
Relative Humidity	10...95 %
Pollution Degree	2
Isolatie	250 V AC tussen voeding en behuizing conform aan IEC 61800-5-1
Overvoltage Category	II
Elektromagnetische Compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 6 kV (bij contact) conforming to IEC 61000-4-2 Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 20 kV (live) conforming to IEC 61000-4-2 Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Trilling Bestendigheid	+/-0.35 mm (f= 10...55 Hz) conform aan IEC 61496-1
Schokbestendigheid	10 gn (duur = 16 ms) voor 1000 schokken op elke as conform aan IEC 61496-1
Operating Altitude	2000 m
Levensduur	20 yr

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	12,8 cm
Package 1 Length	16,2 cm
Package 1 Weight	231,0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,601 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Reach Vrij Van Svhc	
 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
 Pvc-Vrij	
Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.