

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XVB - Signaalbaken - Geïntegreerde LED - 24V - AC/DC - IP65 - Kleurloos

XVBL0B7

EAN Code: 3389110844344

Prijs: 114,95 EUR

Hoofd

Range Of Product	Harmony XVB Universal
Product Or Component Type	Compleet baken
Type Baken/Indicator Bankeenheid	Basiseenheid rechtstreekse bevestiging of via steunbuis Verlichte eenheid
Type Signalering	Vast
Bevestigingsdiameter	70 mm
Naam Component	XVBL
Materiaal	Glasvezel versterkte polyamide: basiseenheid Polycarbonaat: verlichte eenheid
Lichtbron	Integrale LED, helder
Type Lamp	Beschermde LED
Us Nominale Voedingsspanning	24 V AC/DC

Complementair

Aansluitingen - Aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm² met kabeluiteinde
Ui Nom. Isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-1
Nominale Spanningslimiet	0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1
Stroomverbruik	< 47 mA AC/DC
Uimp Nom. Schokgolfspanning	4 kV conform aan IEC 60947-1
Cad Totale Breedte	70 mm
Cad Totale Hoogte	139 mm
Cad Totale Diepte	70 mm
Beschrijving Klemmen Iso N°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Net Weight	0,27 kg

Omgeving

Pollution Degree	2
Product Certifications	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standards	EN/IEC 60947-5-1
Beschermende Behandeling	TC

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Beschermingsklasse Tegen Elektrische Schokken	Klasse I op steunbuis conform aan IEC 61140 Klasse II op basiseenheid conform aan IEC 61140
Ip Beschermingsgraad	IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform aan IEC 60529 IP66 op basiseenheid conform aan IEC 60529
Nema Beschermingsgraad	Type 4X conform aan UL (binnenshuis)

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14,6 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	270,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,777 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist