

Productinformatieblad

Specificaties



signaallamp - Rond - Ø8 - IP40 -
Geïntegreerde LED 24V -
Kabelschoenen - Geel

XVLA135

EAN Code: 3389110651102

Prijs: 14,50 EUR

Hoofd

Range Of Product	Harmony XVL
Product Or Component Type	LED-pilootlicht zwarte ring
Naam Component	XVL
Bevestigingsdiameter	8 mm
Lichtbron	Vooruitstekende LED
Kleur Lichtblok	Geel
Type Bescherming	Integrale ballastweerstand Ingebouwd door diode
[Us] Nominale Voedingsspanning	24 V
Ip Beschermingsgraad	IP40 conform aan IEC 60529 IP40 conform aan NF C 20-010

Complementair

Type Voedingscircuit	DC
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Label voor Faston-connectoren: 2,8 x 0,5 mm Label voor soldeer-connectoren
Stroomverbruik	18 mA
Ui Nom. Isolatiespanning	50 V conform aan IEC 60947-1
Levensduur Lamp	100000 h
Nominale Spanningslimiet	0,8...1,1 Un
Beschrijving Klemmen Iso N°1	(X1-X2)PL
Height	12 mm
Width	12 mm
Depth	34 mm
Net Weight	0,003 kg

Omgeving

Product Certifications	UL CSA
Beschermende Behandeling	TC
Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Overvoltage Category	Klasse 3 conform aan IEC 60536 Klasse 3 conform aan NF C 20-030
----------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,2 cm
Package 1 Width	1,2 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	3,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	3,0 cm
Package 2 Width	14,0 cm
Package 2 Length	12,0 cm
Package 2 Weight	32,0 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	537,0 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)


Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

Maßzeichnungen

LED-Leuchtmelder

Abmessungen




- (1) Tags für Faston-Steckverbinder oder Lötanschlüsse
- e Stärke der Montageplatte: 1 bis 8 mm / 0.03 bis 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
32	1.26	12	0.47

Montage und Abstand

LED-Leuchtmelder

Bohrungen in Montageplatte



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8,2	0.32	12,5	0.49	12,5	0.49