

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XVS - Sirene - 2 tonen - 106 dB - IP53 - Wit

XVS10MMW

EAN Code: 3389119045360

Prijs: 265,80 EUR

Hoofd

Range Of Product	Harmony XVS
Product Or Component Type	Sirene
Device Short Name	XVS
Colour	Wit
Type Signalering	2 tonen sirene
Us Nominale Voedingsspanning	230 V AC
Geluidsniveau	106 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m

Complementair

Materiaal	PC: behuizing
Net Weight	1 kg
Markering	CE
Uimp Nom. Schokgolfspanning	4 kV
Stroomverbruik	40 mA bij 230 V
Capaciteit Klemaansluiting	<= 1 x 1,5 mm ²
Elektrische Aansluiting	Kabel: 6,5...8,5 mm
Width	114 mm
Height	114 mm
Depth	153,2 mm

Omgeving

Standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Beschermende Behandeling	TC
Ambient Air Temperature For Storage	-35...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-30...50 °C
Beschermingsklasse Tegen Elektrische Schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
Ip Beschermingsgraad	IP53

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Height	19,500 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	14,000 cm
Package 1 Weight	1,242 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	11,109 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	32
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	53,960 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie

Well-being prestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

[Ja](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

