



Harmony XVS - Sirene - 43 tonen -
0-105 dB - IP53 - Wit

XVS14BMW

EAN Code: 3606480032943

Prijs: 355,65 EUR

Hoofd

Range Of Product	Harmony XVS
Product Or Component Type	Meertonige sirene
Device Short Name	XVS

Complementair

Colour	Wit
Materiaal	ASA (Acrylonitril Styreen Acrylaat): voorkant ASA (Acrylonitril Styreen Acrylaat): terug PC (polycarbonaat): achterkap
Net Weight	1 kg
Markering	CE
Mounting Support	Beugel
Bevestigingsmethode	3 gaten Ø 9 mm
Uimp Nom. Schokgolfspanning	0,8 kV
Stroomverbruik	350 mA bij 24 V 250 mA bij 12 V
Elektrische Aansluiting	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (signalisatiekring) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (vermogenskring)
Width	140 mm
Height	114 mm
Depth	223 mm

Omgeving

Type Signalering	Sirene met 43 tonen
Standards	IEC 61000-6-2 NL 55014-2 EN 55022 IEC 61000-6-3
Product Certifications	UL
Beschermende Behandeling	TC
Ambient Air Temperature For Storage	-35...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-10...50 °C
Overvoltage Category	Klasse II conform aan IEC 61140
Ip Beschermingsgraad	IP53 conform aan IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Us Nominale Voedingsspanning	12 V DC 24 V DC
Geluidsniveau	0...105 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	30 cm
Package 1 Width	18 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	1,307 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	9,094 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	24
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	24 cm
Package 3 Weight	33,024 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie

Well-being prestaties

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
-------------------	--

Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
-----------------------	---------------------------------------

Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
----------------	---

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
-------------------	--

Maßzeichnungen

Sirene

Abmessungen

